



Les exigences matérielles minimales de *CCH Scan v.7.0* sont les mêmes que celles du système d'exploitation Windows utilisé pour faire fonctionner le logiciel.

Configuration recommandée

Les spécifications décrites ci-dessous sont des recommandations qui vous permettront d'optimiser la performance du logiciel.

CCH Scan Administrator

Matériel

- Minimum : processeur à double cœur de 2,6 GHz. Recommandé : processeur à quatre cœurs de 2,2 GHz ou processeur plus performant.
- Au moins 2 Go de mémoire vive (RAM)
- 1 Go d'espace disque pour les fichiers de programme
- Au moins 1 Go d'espace disque pour les fichiers temporaires (prévoir 5 Mo d'espace disque additionnel pour chaque lot de documents numérisés d'un client, si l'option d'archivage est utilisée)

Système d'exploitation

- Windows XP Professional SP2
- Windows 7 32 bits et 64 bits¹
- Pour un fonctionnement optimal* : serveur dédié fonctionnant sous Windows Server 2003 SP2 R1 ou Windows Server 2008 R2¹

Logiciels

- Si installée, la suite Microsoft Office doit être mise à jour avec le SP le plus récent.

Remarque :

¹ Le logiciel est entièrement fonctionnel dans ces environnements lorsque les paramètres recommandés et supportés par CCH Canadienne sont appliqués. Les systèmes d'exploitation suivants ne sont pas supportés : Windows XP Professional 64 bits, Windows Vista, Windows 2003 R2 et Windows 2008 R1.

CCH Scan Workstation

Matériel

- Processeur de type Intel Pentium d'au moins 800 MHz ou ordinateur équivalent
- Au moins 512 Mo de mémoire vive (RAM)
- 30 Mo d'espace disque pour les fichiers de programme
- 10 Mo d'espace disque pour les fichiers temporaires

Système d'exploitation

- Windows XP SP2, Windows Vista ou Windows 7

Remarque : Les systèmes d'exploitation suivants ne sont pas supportés : Windows 9X, Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, les versions familiales de Windows XP, Windows Vista et Windows 7.

Logiciels

- Si installée, la suite Microsoft Office doit être mise à jour avec le SP le plus récent.

PDFlyer

- Adobe Acrobat 7, 8, 9 ou 10, version Standard ou Professional

Numériseur

- Résolution définie à 300 ppp
- Fichiers de sortie TIFF multipages
- Algorithme de compression Group 4 du CCITT
- L'utilisation d'un numériseur compatible TWAIN est recommandée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur *CCH Scan*, veuillez composer le **1-800-268-4522**.

